

anna 3D®



MULTIFUNKTIONSTUHL »ANNA 3D«



BARHOCKER »ANNA 3D«



anna 3D®



© Worldtrader Holding GmbH, 2008

MULTIFUNKTIONSTUHL »ANNA 3D«

Sein modernes Design schafft ein Ambiente von Eleganz und Exklusivität. Der Stuhl überzeugt durch seine Hochwertigkeit in Material und Verarbeitung. Extrem robustes Buchenholz im Beizton »Nussbaum dunkel« und hoch strapazierfähiges Kunstleder mit Reptilprägung versprechen eine lange Lebensdauer.

Raffiniert und flexibel können Sie diesen Stuhl verändern und kombinieren:

- Stuhl mit Holzrückenlehne und bequemen Sitzpolster
- Vollpolsterstuhl mit Rücken- und Sitzpolster
- als Hussenstuhl mit passender »anna 3D«-Husse
- Sitz- und Rückenpolster sind austauschbar und können auch 2-farbig verwendet werden
- große Farbpalette an Kunstlederbezügen
- Lieferung optional in speziell angefertigter Transportbox (Breite 106 cm x Tiefe 48 cm x Höhe 185 cm)

Maße

Breite: 50 cm Höhe: 98 cm
Tiefe: 48 cm Sitzhöhe: 49 cm



bis zu 14 Stühle stapelbar



© Worldtrader Holding GmbH, 2008



© Worldtrader Holding GmbH, 2008



© Worldtrader Holding GmbH, 2008

Konfigurieren Sie Ihren Stuhl in verschiedenen Farbkombinationen online unter www.anna3d.com!

Farbpalette für Kunstlederbezüge

ecrú 219x2549	orange 219x2552	apfelgrün 219x2556	lichtgrau 219x2550
sonnengelb 219x2551	dunkelrot 209x2444	tannengrün 209x2443	grau 209x2448
sand 209x2440	rostrot 209x2445	türkis 219x2554	schwarzbraun 209x2449
orangegelb 209x2441	pink 219x2555	taubenblau 219x2553	schwarz 209x2450
beige 209x2442	dunkelbraun 219x2557	dunkelblau 209x2447	

anna 3D®



BARHOCKER »ANNA 3D«

Passend zum Erfolgsmodell Multifunktionsstuhl »anna 3D« präsentiert sich der stapelbare Barhocker »anna 3D«. Mit modernem Design schafft er ein Ambiente von Eleganz und Exklusivität. Der Barhocker überzeugt durch Hochwertigkeit in Material und Verarbeitung.

Extrem robustes Buchenholz im Beizton »Nussbaum dunkel« und hoch strapazierfähiges Kunstleder mit Reptilprägung versprechen eine lange Lebensdauer.

Raffiniert und flexibel können Sie diesen Hocker verändern und kombinieren:

- Barhocker mit Holzrückenlehne und bequemen Sitzpolster
- Vollpolster-Barhocker mit Rücken- und Sitzpolster
- als Hussen-Barhocker mit passender »anna 3D«-Husse
- Sitz- und Rückenpolster sind austauschbar und können auch 2-farbig verwendet werden
- große Farbpalette an Kunstlederbezügen
- Lieferung optional in speziell angefertigter Transportbox (Breite 87,5 cm x Tiefe 47,8 cm x Höhe 185cm)

Maße

Breite: 41 cm Höhe: 108 cm
Tiefe: 43 cm Sitzhöhe: 78 cm



bis zu 6 Hocker stapelbar

© Worldtrader Holding GmbH, 2008







© Worldtrader Holding GmbH, 2008



© Worldtrader Holding GmbH, 2008

Konfigurieren Sie Ihren Barhocker in verschiedenen Farbkombinationen online unter www.anna3d.com!

Farbpalette für Kunstlederbezüge

 ecrú 219x2549	 orange 219x2552	 apfelgrün 219x2556	 lichtgrau 219x2550
 sonnengelb 219x2551	 dunkelrot 209x2444	 tannengrün 209x2443	 grau 209x2448
 sand 209x2440	 rostrot 209x2445	 türkis 219x2554	 schwarzbraun 209x2449
 orangegelb 209x2441	 pink 219x2555	 taubenblau 219x2553	 schwarz 209x2450
 beige 209x2442	 dunkelbraun 219x2557	 dunkelblau 209x2447	

TECHNISCHE SPEZIFIKATION FÜR KUNSTLEDERBEZÜGE VON »ANNA 3D«

Parameter	Dimension	Methode	Wert
Gewicht	g/qm	DIN 53352	700 ± 50
Gewebe (Rayon/PES)	g/qm	DIN 53352	80
Dicke	mm	DIN 53353	0,95 -1,2
Zugfestigkeit			
Länge	N/5mm	DIN 53354	≥ 300
Breite			≥ 200
Weiterreisskraft			
Länge	N	DIN 53356	≥ 30
Breite	N		≥ 20
Haftfestigkeit			
Länge	N/5mm	DIN 53357	≥ 40
Breite			≥ 25
Brennverhalten			
Länge	mm/min	DIN 75200	≤ 100
Breite		FMVSS 302	
Länge			
Breite		DIN EN 1021 Teil 1+2	kein Entzünden
Reibung			
trocken		DIN 54021	I. O.
nass			
Scheuerprüfung (Martindale) 12 Kpa	Zyklen	DIN EN ISO 13934-1 BS 5690	> 50.000
Lichtechtheit		DIN 75202	≥ 6
Flexibilität (Raumtemp.)	Zyklen	DIN 53351	100.000

Eigenschaften:

UV-beständig, schweißbeständig, urinbeständig, salzwasserbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, hautverträglich, lange Haltbarkeit, nach den gesetzlichen Bestimmungen frei von Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/Formaldehyd und von gesundheitgefährdenden Stoffen.

Reinigung:

Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel! Zur Reinigung Seifenlauge verwenden oder unseren »Schnell-Desinfektions-Reiniger« für Kunstleder (Artikel-Nr. 800 x 221 + Sprühpumpe Artikel-Nr. 800 x 222)